


Strong  
Point

# 柔软性

胶管柔软，  
敷设容易，  
作业负担减轻


## ■ 压缩胶管弯曲 (柔软性) 试验对比



试验方法：(按照 TOYOX 标准做试验) 胶管尺寸全部为 25φ。

如下图所示对胶管样品进行压缩和弯折，调查每个设定跨度的负载和负载最大时的负载和跨度。

- 压缩速度：200mm/min
- 胶管样品长度：500mm



### 柔软性对比

正在企业网站上发布视频

<https://www.toyox-hose.cn>

